


TempIT Software

Moderne Konfigurations- und Analyse-Software

TempIT ist eine Anwendungsplattform für die Temperatur- und Universal-Datenlogger der Reihen SL5x und SL7xxx sowie der Temperaturlogger SL121T, Vaxigard, SL130T und SL151T.

Mit dieser Software wird die gesamte Konfiguration, die zum Start Ihres Datenloggers und zu Erfassung der Messwerte erforderlich ist, durchgeführt. Sobald die Daten über das Lesegerät an die Anwendung gesendet wurden, können sie auf Ihrem Bildschirm in der Form eines Yt-Diagramms dargestellt werden.

TempIT bietet vielfältige Möglichkeiten zur einfachen und schnellen Analyse und Präsentation der Messdaten.



Die TempIT-Software ist in folgenden Varianten erhältlich:

TempIT-Lite: die in der Funktionalität leicht eingeschränkte Start-Version ist per email kostenlos, aber auch auf CD erhältlich. Sie unterstützt vollständig die Funktionalität und Arbeitsweise Ihres Datenloggers. Ausgenommen sind einige Analyse- und Exportfunktionen.

TempIT-Pro-V4: die Standard-Version der TempIT Anwendung. Sie unterstützt all die Funktionalitäten der Lite-Version mit zusätzlichen Erweiterungen:

- Tabellarische Darstellung der Messwerte
- Export der Messwerte (CSV-Format)
- eMail-Integration der Grafik

Diese Variante ist auch als Lizenz-Dongle für die USB-Schnittstelle erhältlich.



TempIT-HS: Spezielle FDA-konforme Software Verfügbarkeit bei Interesse bitte anfragen!

Funktion	SI-TempIT		
	Lite	Pro-V4	HS
Unterstützung der Datenloggerkennzeichnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzeige der Datenloggerkennung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzeige der Kurven	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
X-Y Zoomfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurvenbewertung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Skalierung der Y-Achse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Einheitenwechsel °F zu °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzeige der Datenloggerkennzeichnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tabellarische Anzeige der Messwerte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datenexport im CSV-Format		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
email-Versand von Grafiken		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berechnung von MKT (Mean Kinetic Temperature)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterstützung elektronischer Signaturen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Archivfunktion			<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzerverwaltung			<input checked="" type="checkbox"/>
Verwaltung von Kalibrierdaten			<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumentation der Geräte- und Softwarevergangenheit (Audit)			<input checked="" type="checkbox"/>
FDA21CFR Part 11 konform			<input checked="" type="checkbox"/>

Hardware-Anforderungen:

- IBM oder kompatibler PC
- Windows 2000 SP4, Windows XP SP3/32Bit, Windows Vista SP2/32Bit, Windows 7 32Bit
- Schnittstelle: USB- oder RS232-Schnittstelle
- Bildschirmauflösung: mindestens 800 x 600

Unterstützte Datenlogger:

- SI-SL51T/ -52T/ -53T/ -54TH/ -54TH-A/ -55T und -55TA Temperaturdatenlogger
- SI-SL121T Temperaturdatenlogger
- SI-SL121-Vax Vaxigard
- SI-SL130T Temperaturdatenlogger
- SI-SL151T Temperaturdatenlogger
- SI-SL7xxx Universaldatenlogger

Bestellinformationen

SI-TempIT-Lite	Basis-Software auf CD
SI-TempIT-Pro-V4	Standard Version
SI-TempIT-Pro-V4-D	Standard Version mit Lizenz-Dongle für USB-Schnittstelle
SI-TempIT-Multi10	Lizenz für 10 Nutzungsberechtigte, nicht als USB-Version
SI-TempIT-3-4	Upgrade von Version 3 auf Version 4 für alte Lizenzen

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!